

## DESCRIPTIVO TÉCNICO

### MULTICLEAN

- Confeccionada 100% em silicone;
- Cerdas na região palmar;
- Superfície dorsal antiderrapante;
- Disponível nos tamanhos M, G e EG;
- Cores: Amarela, Verde, Cinza, Rosa e Azul Violeta.

#### CA 44.583

- A Luva Multiclean é indicada para limpeza em geral como higienização de utensílios da cozinha, higienização de frutas e vegetais, pets shops, limpeza de banheiro, limpeza automotiva, entre outros.



## LUVAS DE SILICONE IMPERMEÁVEIS MULTIFUNCIONAL

### 1. Resistência Mecânica - EN 388

Ensaio	Nível
Abrasão	3
Corte	1
Rasgamento	1
Perfuração	0
corde - TDM	X

### 2. Riscos Térmicos - EN 407

Ensaio	Nível
Comportamento ao Fogo	X
Calor de Contato	2
Calor Convectivo	X
Calor Radiante	X
Pequenos respingos de metal fundido	X
Grandes respingos de metal fundido	X

Calor de Contato: até 250°C por 15 segundos

### 3. Resistência Química - EN 374 - Tipo B

Produto Químico	Classe	Nível
Metanol	A	1
Tolueno	F	1
N- Heptano	J	3
Hidróxido de Sódio 40%	K	6
Ácido Acético	N	1
Hidróxido de Amônio 25%	O	3
Peróxido de Hidrogênio	P	6

### 4. Embalagem

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN14 (10 pares)	DUN 14 (50 pares)
10.07.999.01	M	7898619337258	17898619337255	27898619337252
10.07.999.01	G	7898619336565	17898619336562	27898619336569
10.07.999.01	EG	7898619337265	17898619337262	27898619337269
10.07.999.03	M	7898619337272	37898619337273	27898619337276
10.07.999.03	G	7898619336572	17898619336579	27898619336576
10.07.999.03	EG	7898619337289	17898619337286	27898619337283
10.07.999.09	M	7898619337319	17898619337316	27898619337313
10.07.999.09	G	7898619336596	17898619336593	27898619336590
10.07.999.09	EG	7898619337326	17898619337323	27898619337320
10.07.999.20	M	7898619337296	17898619337293	27898619337290
10.07.999.20	G	7898619336589	17898619336586	27898619336583
10.07.999.20	EG	7898619337302	17898619337309	27898619337306
10.07.999.24	M	7898619337234	27898619337238	17898619337231
10.07.999.24	G	7898619336558	17898619336555	27898619336552
10.07.999.24	EG	7898619337241	17898619337248	27898619337245

### 5. Instruções de uso e limpeza

- Verifique a integridade e condição das luvas, atentando-se para presença de furos e/ou rasgos, sujidade excessiva;
- Lave e seque as mãos antes e após a utilização;
- Evite o uso de anéis, pulseiras e/ou adornos, para evitar que a luva seja perfurada;
- Após o uso lavar com detergente neutro e uso de água quente;
- Secar com os punhos para baixo ou em secadora;
- Estocar em local seco, fresco e arejado;
- Proteger da exposição direta do sol;
- Este produto não deve ser utilizado na presença de chamas (fogo).

### 6. Precauções

- Não expor o produto diretamente ao fogo;
- Nunca utilize limpadores abrasivos para limpeza da luva;
- Tenha cuidado ao realizar a limpeza com água quente e evite queimaduras.